

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecken Sie unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteineinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.



Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Signallampen
---	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2722MFX
---------------	---------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	2.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	10,2 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	1.18 g
Länge	23.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BX8.5d

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Blassgrün
-------------	-----------

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1300 hr
Lebensdauer Tc	4000 hr

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,25 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321297181
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321297204	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX		- x - x -	0.94 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

